



### Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

### Material

Активная поверхность, материал Сталь  
 Защита поверхности вороненая сталь

### Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.00 mm  
 Зажимная система Гайка для T-образного паза  
 Использование при наличии планки с упором BNL 5310-120-...  
 Использование при наличии расстояния между точками переключения 16 mm  
 12 mm

Механические комплектующие

**BEN 516-13-30**

Код заказа: **BEN000E**

Рабочая поверхность контактов,  
длина (L) 30 mm  
Рабочая поверхность контактов,  
ширина 10.00 mm

**BALLUFF**

Расстояние между ножками 6.00 mm  
Форма ножки для Т-образный паз