



1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.80 mm
Кабель	ПВХ экранир. серый, 2 m
Количество проводников	4
Разъем 1	D-SUB-Гнездо, прямой, 9-конт.
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²
Система	подготовл./с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.
Соединительный кабель: для внешнего сервисного интерфейса RS 232 (со встраиваемым 4-конт. штекером) для подключения к ПК
9-контактное гнездо MIN D, навинченное с 4-контактной муфтой M12, навинчивающейся

Environmental conditions

Степень защиты	IP40, смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки	- / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый