



1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	E~
	WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.80 mm
Кабель	PVC Shielded gray, 2.00 m
Количество контактов	9
Количество проводников	4
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	Sub-D-Гнездо, прямой, 9-конт.
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	7.5 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый

Remarks

Соединительный кабель: для внутреннего сервисного интерфейса RS 232 (на клеммной колодке) для подключения к ПК.
9-контактное гнездо MIN D, навинченное с 3-контактным концевиком кабеля, включая кабельные зажимы
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.