



Basic features

Исполнение	Зажимная колодка с жестким упором
Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Винт EN ISO 4762-M4x10
Применение	для датчиков Ø12 мм для датчиков M12
Принцип действия	Зажим-держатель

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Макс. момент затяжки	2.0 Nm
Размеры	35 x 16 x 28 mm

Remarks

Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может уменьшиться на, макс. 0,3 мм из-за жесткого упора этой регулировочной втулки. Это следует учитывать при использовании данной системы крепления.