


Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-6003-025-050-03-ST12
Код заказа: BIS00E7

BALLUFF



1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
СОСТОЯНИЕ MOD/NET	СД зеленый/СД красный

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Гнездо, 8-конт. Головка 2: Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (DeviceNet IN): Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 2)	X3 (DeviceNet OUT): Гнездо, 5-конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: , 6-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех L-3... со штекером, 8-конт.

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-6003-025-050-03-ST12
Код заказа: BIS00E7



Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	600 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: 5-конт. соединительный стакан BKS-S92-00 прямой 5-конт. соединительный стакан BKS-S93-00 угловой
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для X1 = 5-конт. соединительный стакан BKS-S79-00

Interface

Интерфейс 01	DeviceNet
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 45.5 x 150 mm
Снаряженная масса	375.00 g


Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция




1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция



1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция

Help Views

1)



- 1) Инструкция по подключению
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 42
- 5) только ВЫКЛ
- 6) Панель выключателей
- 7) Заводская настройка
- 8) Выключатель замкнут = 1
- 9) Скорость передачи данных
- 10) недействит.