



Basic features

Принцип действия	Стержень для датчика положения BTL
------------------	------------------------------------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...100 °C
Температура хранения	-40...100 °C

Material

Материал корпуса	PA 60, GF
------------------	-----------

Mechanical data

Внутренний диаметр	13.0 mm
Крепление	Сквозное отверстие 4,3 мм (2 шт.)
Прочность на сжатие, макс.	600 bar
Размеры	Ø 32 x 8 mm
Снаряженная масса	10.00 g