

Индуктивные датчики
BHS E308V-PSD15-S04
Код заказа: BHS0067

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 500 a

Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал керамика
Материал корпуса Высококачественная сталь (1.4104)
Материал опорного кольца PTFE

Mechanical data

Длина крепления 10.50 mm
Крепление M18x1
Момент затяжки 40 Нм ±10 %
Прочность на сжатие, макс. 500 bar
Прочность на сжатие, указание выдерживает давление масла
Размеры Ø 15 x 58 mm
Типоразмер D15,0
Уплотнительное кольцо, размер 12,42 x 1,78 мм
Установка возможность установки заподлицо

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

I_e [mA] = 200 - 2.2x(Ta-75) при Ta [°C] +75 - +120

Указание по монтажу 614804

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

