




1) 1-я точка переключения



Basic features

Исполнение
Использование для серии

Стандарт
BNS 829-...-100-..

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
UKCA
WEEE

Кулачковые выключатели
BNP 29-06-D12-100
Код заказа: BNP0002



Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша
Материал колодок	Алюминий
Размеры	18 x 118 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м)	30 mm
Точки переключения	1-6. Точка переключения: Стандарт
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: крыша 1-6-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Расстояние между точками переключения	12 mm
---------------------------------------	-------