



1) Длину кабеля см. в тексте



Basic features

Принцип действия	Соединительный кабель
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.50 mm
Длина кабеля L	5 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	12,5 x D
Тип разъема	Кабель с соединительным разъемом, 5.00 m, PU

Environmental conditions

Степень защиты	IP65, смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-30...90 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-30...90 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...90 °C

Interface

Интерфейс 01	параллельно
--------------	-------------

Material

Материал корпуса	PBT
Материал оболочки	PU

Remarks

Соединительный блок: для подключения BIS L-405-xx-MU Пригоден для тяговых цепей
Монтажный цоколь из PBT с открытым концом кабеля.