

Functional safety

MTTF (40°C)	330 a
Interface	
Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал	PU
Материал корпуса	PBT
Материал оболочки	PUR

Mechanical data


Размеры	33 x 23 x 11 mm
---------	-----------------

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
UL-MARKINGS: - For use in NFPA 79 Applications only - Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Wiring Diagrams (Schematic)



Technical Drawings

