



1) 1-я точка переключения



### Basic features

Исполнение  
Использование для серии

Стандарт  
BNS 829-...-100-..

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность

CE  
UKCA  
WEEE

Кулачковые выключатели  
BNP 29-06-L12-100  
Код заказа: BNP000L

# BALLUFF

## Material

---

Защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

## Mechanical data

---

Number of switching positions	6x Подшипник качения
Материал колодок	Алюминий
Размеры	18 x 118 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения (м)	30 mm
Точки переключения	1-6. Точка переключения: Стандарт
Форма толкателя	1-6-я точка переключения: подшипник качения 1-6-я точка переключения: подшипник качения

## Range/Distance

---

Расстояние между точками переключения	12 mm
---------------------------------------	-------