



## Basic features

Краткое описание	Цифровой дисплей
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
Функция	Модуль индикации

## Display/Operation

Возможность регулировки	Нулевая точка Мин./макс. значение Абсолютное значение
Индикация	7 1/2 знаков, красный СД 7-сегментный
Клавиатура	Пленочная клавиатура

## Electrical data

Входное сопротивление	10 кОм
Выходное напряжение	24 В=
Выходной ток, макс.	2 А
Номинальный входной ток	200 мА
Питание датчика	5 В/24 В, макс. 300 мА

## Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Степень защиты IEC 60529 (штекерный разъем)	IP20
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

## Interface

Интерфейс	Инкрементный
-----------	--------------

## Material

Материал корпуса	Пластмасса
------------------	------------

## Mechanical data

Степень защиты передней части корпуса	IP67
Фрагмент распределительного щита	68 x 138 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

