



## Basic features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Дополнительные свойства</b> | стойкость к сварочным брызгам   |
| <b>Комплект поставки</b>       | Зажим-держатель (1x)<br>Гайка DIN 1763-M12x1 (2 шт.)                      |
| <b>Применение</b>              | для датчиков Ø8 мм<br>для датчиков M08<br>начиная с длины крепления 36 мм |
| <b>Принцип действия</b>        | Зажим-держатель   |

## Material

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Защита поверхности</b> | с тефлоновым покрытием            |
| <b>Материал</b>           | Высококачественная сталь (1.4305) |

## Mechanical data

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Крепление</b>                      | Винты, клеммы |
| <b>Момент затяжки</b>                 | 10 Нм         |
| <b>Момент затяжки зажимного винта</b> | 1 Нм          |
| <b>Размеры</b>                        | Ø 17 x 32 мм  |

## Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.  
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.  
 Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.  
 Не подходит для датчиков с пластмассовым корпусом.