



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cURus WEEE
---	---------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.5...5.4 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M8x1-Штекер, прямой, 4-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал изоляции жил	ПВХ РР ТРЕ
Материал контактов	Медный сплав
Материал корпуса	Пластмасса
Материал корпуса	РА цинк, Литые под давлением
Материал накидной гайки	Латунь

Mechanical data

Внутренний диаметр резьбы, макс.	1.60 mm
Диаметр жилы, мин.	1 mm
Крепление выводов	Технология заделки кабеля в контакты
Момент затяжки	0,4 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.34 mm ²
Узловые циклы, мин.	100

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Сборные штекерные соединители
BKS-S218-RT14
Код заказа: BCC02HH

BALLUFF

Connector Drawings

