



## Basic features

Краткое описание	Цифровой дисплей
Применение	для инкрементных измерительных систем
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE E~
Функция	Одноосный счетчик

## Display/Operation

Возможность регулировки	Направление подсчета Десятичная запятая Вход логики
Индикация	6 знаков, красный СД 7-сегментный
Клавиатура	Пленочная клавиатура

## Electrical data

Номинальный входной ток	80 мА
Питание датчика	24 В, макс. 500 мА

## Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Степень защиты IEC 60529 (штекерный разъем)	IP20
Температура окружающей среды	0...40 °C
Температура хранения	-20...65 °C

## Interface

Интерфейс	Инкрементный
-----------	--------------

## Material

Материал корпуса	Пластмасса
------------------	------------

## Mechanical data

Размеры	76 x 73 x 97 mm
Степень защиты передней части корпуса	IP42
Фрагмент распределительного щита	68 x 92 mm

## Wiring Diagrams (Schematic)

