



1) замкнут/закрыт, 2) разомкнут/открыт

Basic features

Дополнительные свойства	стойкость к сварочным брызгам
Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M16x1 (2 шт.)
Применение	для датчиков M12
Принцип действия	Зажим-держатель

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-25...70 °C
------------------------------	-------------

Remarks

Для датчиков приближения объекта, начиная с длины крепления 42 мм.
Пластмассовый упорный колпачок позволяет встраивать датчики с повышенной дальностью срабатывания без изменения дальности срабатывания.
Зажим-держатель служит для крепления датчиков приближения объекта типоразмера M12.
Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.

Material

Защита поверхности	с тефлоновым покрытием
Материал	Латунь
Материал корпуса	LCP, PTFE, с тефлоновым покрытием

Mechanical data

Крепление	Клеммы
Момент затяжки	12 Нм
Размеры	Ø 22 x 45 mm