




Basic features	
Переключатель DIN	DIN 43697

Environmental conditions	
Степень защиты	IP67

Material	
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data	
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25