




1) Мин./макс. длина кабеля



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE CE UKCA
---	--------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	2
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, прямой, A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	48 VDC / 48 VAC
-----------------------	-----------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...70 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

4-контактная муфта M12, навинчивающаяся, прямая (2 шт.)
Соединительный кабель: для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером, прямой, спиральный.
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью