



Basic features

Комплект поставки	Динамометрическая рукоятка, монтажный ключ, руководство по эксплуатации, протокол проверки (по 1 шт.)
Краткое описание	Набор монтажных ключей 7/8"
Применение	для штекерного разъема 7/8"
Принцип действия	Динамометрический ключ

Material

Материал	Высококачественная сталь
Соответствие RoHs	да

Mechanical data

Момент затяжки	1,5 Нм
Типоразмер	7/8"
Ширина вилки	SW 24

Remarks

Динамометрич. рукоятка 1,5 Нм откалиброванная