


Соединительные провода
BCC VB23-M423-3E-666-VX8350-003
Код заказа: BCC06AY

BALLUFF



Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.85 mm $\pm$ 0.15 mm
Кабель	ПВХ серый, 0.3 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	3
Разъем 1	B10-Штекер клапана, угловой, 3-конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, угловой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC / 24 VAC

Remarks

* Типоразмер B по EN 175301-803

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PA 6.6/PUR
Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	TPU/PUR
Материал накидной гайки	Латунь, никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Mechanical data

Длина кабеля L	0.30 m
Момент затяжки	- / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

