



Basic features

Комплект поставки	Жесткий упор
Краткое описание	Жесткий упор трубчатого выключателя
Марка	GLOBAL
Применение	для индуктивных датчиков BES M8

Material

Активная поверхность, материал	Высококачественная сталь (1.4301)
Материал	Высококачественная сталь

Mechanical data

Зажимная система	Винты
Крепление	Винты M12
Размеры	Ø 19 x 53 mm
Срок службы, механич.	0,5 млн. переключений
Усилие нажима F, макс.	400 N
Усилие пружины	4 N
Ход пружины	3 mm