



## Basic features

Комплект поставки	Жесткий упор
Краткое описание	Жесткий упор трубчатого выключателя
Применение	для индуктивных датчиков BES M5 для индуктивных датчиков Ø5

## Material

Активная поверхность, материал	Высококачественная сталь (1.4301)
Материал	Высококачественная сталь

## Mechanical data

Зажимная система	Винты
Крепление	Винты M12
Размеры	Ø 19 x 35 mm
Срок службы, механич.	0,5 млн. переключений
Усилие нажима F, макс.	400 N
Усилие пружины	3 N
Ход пружины	2 mm