




Basic features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>cULus<br>WEEE |
|---------------------------------------------|---------------------|

Electrical connection

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                       | 4.70 mm $\pm$ 0.20 mm                              |
| Кабель                                                 | PUR желтый, 5 m, пригодность<br>для тяговых цепей  |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая<br>прокладка        | 10 x D                                             |
| Кабель, радиус изгиба мин.,<br>фиксированная прокладка | 5 x D                                              |
| Кабель, циклы изгиба, мин.                             | 5 млн.                                             |
| Количество контактов                                   | 4                                                  |
| Количество проводников                                 | 4                                                  |
| Конфигурация штекера                                   | угловой                                            |
| Разъем                                                 | M8x1-Штекер, угловой, 4-конт.,<br>A-с кодированием |
| Сечение проводника                                     | 22 AWG                                             |
| Система                                                | с бесшовной экструд.<br>оболочкой                  |

Electrical data

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C)                    | 4.0 A           |
| Провод, номинальное напряжение =,<br>макс. | 300 V           |
| Провод, номинальное напряжение ~,<br>макс. | 300 V           |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub>          | 60 VDC / 60 VAC |

Environmental conditions

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Степень защиты                                           | IP67, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая<br>прокладка        | 80 °C       |
| Температура кабеля UL, макс.,<br>фиксированная прокладка | 80 °C       |
| Температура кабеля, гибкая<br>прокладка                  | -25...90 °C |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка           | -50...90 °C |

Interface

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Переключающий выход | действующий по принципу<br>"исключающего ИЛИ" |
|---------------------|-----------------------------------------------|

Material

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR                                                        |
| Материал контактов           | Латунь                                                     |
| Материал корпуса             | PUR                                                        |
| Материал накидной гайки      | Литой под давлением цинковый<br>сплав или латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля     | PUR                                                        |

Провода с разъемами  
BCC M324-0000-20-003-PX44T2-050  
Код заказа: BCC05A8

**BALLUFF**

#### Mechanical data


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L        | 5.00 m                        |
| Момент затяжки        | 0,4 Нм                        |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый                        |
| Свойства кабеля       | пригодность для тяговых цепей |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Скорость перемещения, макс.,<br>тяговая цепь           | 200 m/min          |
| Ускорение, макс., тяговая цепь                         | 5 m/s <sup>2</sup> |
| Ход перемещения по вертикали, макс.,<br>тяговая цепь   | 2 m                |
| Ход перемещения по горизонтали,<br>макс., тяговая цепь | 5 m                |

#### Remarks

Простой кабель: допуск по UL+CSA, UL-AWM Style 21198 или 20549  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Невоспламеняемость по FT1  
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

#### Connector Drawings



Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

#### Wiring Diagrams (Schematic)

