



Basic features

Комплект поставки	Жесткий упор
Краткое описание	Жесткий упор трубчатого выключателя
Применение	для индуктивных датчиков BES M5 для индуктивных датчиков Ø5

Material

Активная поверхность, материал	Высококачественная сталь (1.4301)
Материал	Высококачественная сталь

Mechanical data

Зажимная система	Винты
Крепление	Винты M8
Размеры	Ø 8 x 35 mm
Срок службы, механич.	0,5 млн. переключений
Усилие нажима F, макс.	400 N
Усилие пружины	3 N
Ход пружины	2 mm