

Кулачковые выключатели
BNS 819-99-K-10-FC
Код заказа: BNS03TW

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механический
Направление приближения	произвольно
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 69.1
Размеры	40 x 20 x 43 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	10 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 9 m/min

Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 10 млн.
циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 8 N
произвольно

Установка

нет

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-я точка переключения: шар
1-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.03
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

