

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5...5 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M8x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A- с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	Цинк, никелир.


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Момент затяжки	0,4 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1-4 можно использовать