

Кулачковые выключатели
BNS 819-B06-D08-46-11-FC
Код заказа: BNS03U3

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 70.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 20 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 8 N
параллельно
1 Резьбовой выход M16
1-6-я точка переключения:
крыша
1-6-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения: ± 0.02
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

