

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-E12-61-A-55-0686
Код заказа: BNS02JA

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 85
Размеры	79 x 60 x 73 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 12 m/ min

Срок службы, механич.

1-4. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения

Усилие переключения

1-4. Точка переключения: 30 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя


1-4-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

