

Кулачковые выключатели
BNS 819-D06-E12-100-10
Код заказа: BNS00L0

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша - E механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 120 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-6-я точка переключения: E-
крыша
1-6-я точка переключения: E-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-6. Точка переключения: ± 0.002
mm
12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

