

Кулачковые выключатели
BNS 813-D10-R12-100-22-10-FC
Код заказа: BNS017T

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-10. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-10. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	10x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BSE 85
Размеры	120 x 170 x 84 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-10. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-10. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-10-я точка переключения: ролик 1-10-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-10. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

