

Mechanical data

Переключающий элемент

- 1. Точка переключения: BES 517-300-S100-Y
- 2. Точка переключения: BES 517-300-S103-Y
- 3. Точка переключения: BES 517-300-S100-Y
- 4. Точка переключения: BES 517-300-S103-Y
- 5. Точка переключения: BES 517-300-S100-Y
- 6. Точка переключения: BES 517-300-S103-Y
- 7. Точка переключения: BES 517-300-S100-Y
- 8. Точка переключения: BES 517-300-S103-Y
- 9. Точка переключения: BES 517-300-S100-Y
- 10. Точка переключения: BES 517-300-S103-Y

Размеры	72 x 112 x 60 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	26 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-10. Точка переключения: 0... 0.90 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	1 Резьбовой выход M16

Range/Distance

Дальность действия	1.5 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-10. Точка переключения: 1.2 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-10. Точка переключения: 1.5 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

