

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R12-61-A-55-0821
Код заказа: BNS02H0

BALLUFF

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.01 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	2. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	2. Точка переключения: 2.0 mm

Mechanical data

Number of switching positions	Ролик механический + Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BES 517-110
Размеры	79 x 36 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: ролик

Wiring Diagrams (Schematic)

