

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-L12-61-A-55-0908
Код заказа: BNS02JR

BALLUFF

Material

Материал контактов	2-3. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	2-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-110 2-3. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	2-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	2-3. Точка переключения: 80 m/ min
Срок службы, механич.	2-3. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	2-3. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	2-3-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	2-3. Точка переключения: ± 0.01 mm
Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

