

Кулачковые выключатели
BNS 819-B06-D08-40-55-0858
Код заказа: BNS01ZT

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический + 2x Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 70.1 5-6. Точка переключения: BES 517-312-Y
Размеры	40 x 66 x 60 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 20 m/min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 8 N
параллельно
нет
1-4-я точка переключения: крыша
1-4-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

Надежная дальность срабатывания
Sa

Расстояние между точками
переключения

Расчетный промежуток срабатывания
Sn

1-4. Точка переключения: ± 0.02 mm
5-6. Точка переключения: 0.9 mm
8 mm
5-6. Точка переключения: 1.1 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

