

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-D12-61-A-55-0836
Код заказа: BNS02EP

BALLUFF

Material

Материал контактов	2. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-110 2. Точка переключения: BSE 61
Размеры	79 x 36 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	2. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	2. Точка переключения: 15 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	2-я точка переключения: крыша 2-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	2. Точка переключения: ± 0.002 mm
Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

