

Кулачковые выключатели
BNS 829-D05-R12-100-10
Код заказа: BNS019T

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 105 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-5-я точка переключения:
ролик
1-5-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-5. Точка переключения: ± 0.01
mm
12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

