

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-D08-40-55-0857
Код заказа: BNS01YH

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический + Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 70.1 5. Точка переключения: BES 517-312-Y
Размеры	40 x 58 x 60 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm 5. Точка переключения: 0.0...0.891 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 20 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

1-4. Точка переключения: 8 N параллельно

нет

1-4-я точка переключения: крыша

1-4-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ± 0.02 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	5. Точка переключения: 0.9 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	5. Точка переключения: 1.1 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

