

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5...5 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M8x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A- с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	РА/Латунь
Материал накидной гайки	Латунь


Mechanical data

Крепление выводов	Технология проникновения
Момент затяжки	0,4 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.38 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1-4 можно использовать