


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-004
Код заказа: BAE00E8

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Одномерный сканер штрих-кодов



Basic features

Применение	для носителей данных Ø <20 мм
Принцип действия	Компактный программатор
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Клавиатура	52 буквенно-цифровых кнопки
------------	-----------------------------

Electrical data

Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	100 x 69 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-004
Код заказа: BAE00E8

BALLUFF

Remarks

В том числе одномерный сканер штрих-кодов

Включая модуль WLAN

Включая Bluetooth

Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.

Принадлежности в комплекте поставки: для подключения к: X1 = сетевой адаптер/зарядное устройство стилус

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, заказываемые отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.

BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM MD-XA-001-0001