




Basic features

Принцип действия	Головка записи-считывания
Радиочастотный допуск	Европа
	США
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
	WEEE
	cULus

Display/Operation

Индикация функций	Питание (ВКЛ)
	СД зеленый
	ТР (присутствует тэг)
	СД желтый

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-403-057-002-02-SA1
Код заказа: BIS00NH



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
Высота, макс.	2000 m
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2

Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Mechanical data

Размеры	16.5 x 9.8 x 54 mm
---------	--------------------

Remarks

Только в сочетании с BIS M-374-xxx