

Кулачковые выключатели
BNS 819-B08-K08-46-11
Код заказа: BNS0444

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	8x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 70.1
Размеры	72 x 96 x 48 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	26 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 9 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-8. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения
1-8. Точка переключения: 8 N
вертикально
1 Резьбовой выход M16
1-8-я точка переключения: шар
1-8-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: ± 0.03 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

