



Basic features

Применение для защиты кабеля

Environmental conditions

Температура окружающей среды -29...93 °C

Material

Материал Стекловолокно в оболочке, PU

Remarks

Стойкость к морской воде, сварочным брызгам и УФ-излучению

Mechanical data

Диаметр 2 10.00 mm ±0.8 mm

Диаметр, допуск ±0.8 mm

Размеры Ø 15 x 30000 mm

Толщина стенки t 2.5 mm

Range/Distance

Давление разрыва 64 bar