



Basic features

Применение для защиты кабеля

Environmental conditions

Температура окружающей среды -29...93 °C

Material

Материал PU со стекловолокном,
текстильная основа SW

Mechanical data

Диаметр 2 10.00 mm ± 0.8 mm
Диаметр, допуск ± 0.8 mm
Размеры $\varnothing 15 \times 20000$ mm
Толщина стенки t 2.5 mm

Range/Distance

Давление разрыва 64 bar

Remarks

Стойкость к морской воде, сварочным брызгам и УФ-излучению