



## Basic features

Краткое описание	ПУ-стекловолоконный шланг
Применение	для защиты кабеля для защиты при сварке

## Environmental conditions

Температура окружающей среды	-29...93 °C
------------------------------	-------------

## Material

Материал	Стекловолокно в оболочке ПУ черный
----------	---------------------------------------

## Remarks

Стойкость к морской воде, сварочным брызгам и УФ-излучению

## Mechanical data

Диаметр 2	10.00 mm ±0.8 mm
Диаметр, допуск	±0.8 mm
Размеры	Ø 15 x 5000 mm
Толщина стенки t	2.5 mm

## Range/Distance

Давление разрыва	64 bar
------------------	--------