




Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.33 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	PVC Yellow, 10.00 m
Количество контактов	6
Количество проводников	6
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1"-Штекер, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.5 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



Конт. 1: оранжевый

Конт. 2: синий

Конт. 3: черный

Конт. 4: белый

Конт. 5: красный

Конт. 6: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

1	_____	OR
2	_____	BU
3	_____	BK
4	_____	WH
5	_____	RD
6	_____	GN/YE