




Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.25 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	PVC Yellow, 2.00 m
Количество контактов	7
Количество проводников	7
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	1"-Гнездо, угловой, 7-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



- Конт. 1: черный/белый
- Конт. 2: черный
- Конт. 3: белый
- Конт. 4: красный
- Конт. 5: оранжевый
- Конт. 6: синий
- Конт. 7: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

