

Индуктивные датчики
BES 516-300-S144-S4-D
Код заказа: BHS001N

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 720 a

Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал EP
Материал корпуса Высококачественная сталь
Материал опорного кольца PTFE
Материал уплотнительного кольца NBR 60-80

Mechanical data

Длина крепления 37.00 mm
Крепление M18x1
Момент затяжки 40 Нм ±10 %
Прочность на сжатие, макс. 350 bar
Прочность на сжатие, указание выдерживает давление масла
Размеры Ø 18 x 73 mm
Типоразмер M18x1
Уплотнительное кольцо, размер 11 x 1,8 mm
Установка возможность установки заподлицо

Remarks

Указание по монтажу 614804
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

