

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-R12-100-55-FD-0118
Код заказа: BNS0111

BALLUFF

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	Ролик механический + 3х Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-4. Точка переключения: BES 517-110
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-я точка переключения: ролик 1-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.01 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	2-4. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	2-4. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

