

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-D16-100-20-01-FC
Код заказа: BNS045P

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-4. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

- 1. Точка переключения: 30 N
- 2-4. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- 2 Резьбовых выхода M25
- 1-4-я точка переключения:
крыша
- 1-4-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.02 mm 2-4. Точка переключения: ± 0.002 mm
-------------------	---

Wiring Diagrams (Schematic)

