

Кулачковые выключатели
BNS 829-D05-L12-100-10
Код заказа: BNS019R

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 120 m/min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-5-я точка переключения: подшипник качения
1-5-я точка переключения: подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость
1-5. Точка переключения: ± 0.01 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

